

ARAMARK SELECTION

熱中症による安全性の低下を未然に防ぐ。

アイスベスト




ひんやり冷たい夏の定番

New!
New! サイズ
2Lサイズが
加わりました

S サイズ
フリー
サイズ
2L
サイズ

New!
New! 新機能
アイスパックの位置を
調整出来るようになりました

脇ポケット内のマジックテープを使ってアイスパックの位置を調整可能。体格や作業内容に合わせて最適な効果が得られる位置で使用できます。



New!
New! 新機能
ポケットブル構造に
なりました

持ち運び時等に、本体を折りたたんでコンパクトにまとめることができます。



AI865932110
兼用アイスベスト(アイスパック4個付)/黒

1個から
お届け

●素材/メッシュ生地 ナイロン83%・ポリウレタン17%
バインダーテープ ポリエステル95%・ポリウレタン5%
□ベルト調整 □氏名片布付 □アイスパック4個付

	S	フリー	2L
着丈	30	33	36
胴囲が	78～93	84～102	90～116



静脈を冷やして効果的に熱中症対策!

熱中症対策や熱中症の処置には体表近くの太い静脈がある場所を冷やすことが最も効果的です。アイスベストとアイスパックを使用することで皮膚を通して静脈血をピンポイントに冷やし、熱中症を予防することで作業中の安全が期待できます。

ひんやり
快適です!



長時間冷たさを保つ アイスパック



日本製
重過ぎない
150g

安心・安全で環境にも優しいゲル

アイスパックのゲル剤は、食品添加物タイプを使用している為人体に安心・安全です。また、焼却して処分出来ることから環境にも優しい物質と言われています。

特殊な多層構造による長時間保冷

保冷持続時間テストでは、40℃の環境下で5℃-10℃を約4時間持続する結果が出ています(※)。多層構造の断熱シートを備え、冷気の放出を緩やかにし、持続時間の延長と接触面の冷え過ぎも軽減しています。また、断熱シート表面のアルミが周囲の熱を反射することで保冷剤の温度上昇を抑えます。さらにゲルの配合を改良したことで、旧商品よりも保冷効果がUPしました。

AI8659333101
アイスパック(1個)/シルバー

1個から
お届け

¥

●素材/内容物: 水、CMC (カルボキシメチルセルロース)
重量 150g

※冷凍庫で完全に凍らせてから使用してください。(20℃設定の家庭用冷凍庫で10時間以上が目安です。設定温度によって異なります。)
※フリー (10.5×17.5×2cm)

aramark
Uniform Services Japan

掲載商品の詳細、販売条件は右記事業所までお問い合わせください。

商品は豊富に在庫しておりますが、万が一在庫切れの際はご容赦願います。
掲載商品のレンタル申込み、ご注文のキャンセル、返品、交換はお受け致しかねますのでご了承ください。法人様向対象商品となります。